

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M8X75

Cod Articol	01220.080.075
Marcă	-
UBB	952351981578
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033321
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	75 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	75
P	1.25
s	13

Desen tehnic

