

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M14X130/S=22

Cod Articol	01220.140.130
Marcă	-
UBB	954351335094
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034083
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M14
Lungime	130 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	130
P	2
s	22

Desen tehnic

