

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M30X120

Cod Articol	01220.300.120
Marcă	-
UBB	954351336324
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035257
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M30
Lungime	120 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	120
P	3.5
s	46

Desen tehnic

