

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M10X140/S=17

Cod Articol	01230.100.140
Marcă	-
UBB	954351337801
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036919
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	140 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	140
P	1.5
S	17

Desen tehnic

