

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 8.8 M4X12

Cod Articol	01236.040.012
Marcă	-
UBB	500571915742
UNSPSC	31161620
EAN	8715494288576
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	12 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standarde

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Specificatii tehnice

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	12
P	0.7
s	7

Desen tehnic

