

## Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 8.8 M10X20

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 01236.100.020        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 500571919702         |
| UNSPSC      | 31161620             |
| EAN         | 8715494276542        |
| PKG. of 200 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Diameter            | M10                                                                 |
| Lungime             | 20 mm                                                               |
| Clasă               | 8.8                                                                 |
| Tip antrenare       | Hexagon                                                             |
| Forma de cap        | Cap hexagonal                                                       |
| Material            | Oțel                                                                |
| Direcție filet      | Dreapta                                                             |
| Tratament suprafață | Zincare cu fulgi - ISO 10683                                        |
| Filete              | Filet metric                                                        |
| Info                | A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement. |

### Standarde

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1568       |
| ISO  | 4017       |
| NF   | E25-114    |
| DIN  | 933        |

### Specificatii tehnice

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M10 |
| k      | 6.4 |
| L (mm) | 20  |
| P      | 1.5 |
| s      | 17  |

### Desen tehnic

