



Șuruburi permanente Kinmar® Oțel Zincat M8X40

Cod Articol	01275.080.040
Marcă	-
UBB	500662875466
UNSPSC	31161504
EAN	8712423033337
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Lungime	40 mm
Tip antrenare	Kinmar® permanent
Forma de cap	Kinmar® permanent
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Info	Unelte specifice disponibile la cerere.

Standarde

Specificatii tehnice

d-D	M8
dk (max.)	16.2
k (max.)	8.2
L (mm)	40

Desen tehnic

