



Șuruburi permanente Kinmar® Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 M8X25

Cod Articol	01276.080.025
Marcă	-
UBB	500662875532
UNSPSC	31161504
EAN	8712423033344
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Lungime	25 mm
Tip antrenare	Kinmar® permanent
Forma de cap	Kinmar® permanent
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric
Info	Unelte specifice disponibile la cerere.

Standarde

Specificatii tehnice

d-D	M8
dk (max.)	16.2
k (max.)	8.2
L (mm)	25

Desen tehnic

