

## Piuliță hexagonală DIN 934 Oțel Zincat |8| M18

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 01300.180.001        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 950355012952         |
| UNSPSC      | 31161727             |
| EAN         | 8715492042149        |
| PKG. of 50  | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Diameter            | M18          |
| Clasă               | 8            |
| Tip antrenare       | Hexagon      |
| Material            | Oțel         |
| Direcție filet      | Dreapta      |
| Tratament suprafață | Zincat       |
| Filete              | Filet metric |

### Standarde

|     |         |
|-----|---------|
| DIN | 934     |
| NF  | E25-401 |
| NEN | 1560    |

### Specificatii tehnice

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M18 |
| m   | 15  |
| P   | 2.5 |
| s   | 27  |

### Desen tehnic

