

## Piuliță hexagonală ISO ISO 4032 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 8 M33

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 01337.330.001        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 500611919662         |
| UNSPSC      | 31161727             |
| EAN         | 8715494421478        |
| PKG. of 5   | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Diameter            | M33                          |
| Clasă               | 8                            |
| Tip antrenare       | Hexagon                      |
| Material            | Oțel                         |
| Direcție filet      | Dreapta                      |
| Tratament suprafață | Zincare cu fulgi - ISO 10683 |
| Filete              | Filet metric                 |

### Standarde

|     |      |
|-----|------|
| ISO | 4032 |
|-----|------|

### Specificatii tehnice

|          |      |
|----------|------|
| d-D      | M33  |
| m (max.) | 28.7 |
| P        | 3.5  |
| s        | 50   |

### Desen tehnic

