

Șurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 933 Oțel Zincat termic 8.8 M30X90

Cod Articol	01410.300.090
Marcă	-
UBB	952351943966
UNSPSC	31161620
EAN	8715492410887
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M30
Lungime	90 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat termic
Filete	Filet metric

Info
ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H. ISO metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Specificatii tehnice

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	90
P	3.5

Desen tehnic

