

Șurub cu cap hexagonal, filet supradimensionat DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M16X260

Cod Articol	01420.160.260
Marcă	-
UBB	500621736585
UNSPSC	31161620
EAN	8715494504263
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	260 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat termic
Filete	Filet metric

Info

Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating. After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized). oversized

Standarde

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 44
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): L200mm 57

b (min.): $L \leq 125$ mm 38

d-D M16

k 10

L (mm) 260

P 2

s 24

Desen tehnic

