

Șurub cu cap hexagonal, filet supradimensionat DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M22X80

Cod Articol	01420.220.080
Marcă	-
UBB	954351342678
UNSPSC	31161620
EAN	8715492411709
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M22
Lungime	80 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat termic
Filete	Filet metric

Info

Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating. After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized). oversized

Standarde

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 56
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 69

b (min.): $L \leq 125$ mm 50

d-D M22

k 14

L (mm) 80

P 2.5

s 32

Desen tehnic

