

Șurub cu cap hexagonal, filet supradimensionat DIN 933 Oțel Zincat termic 8.8 M20X60

Cod Articol	01430.200.060
Marcă	-
UBB	950351211517
UNSPSC	31161620
EAN	8715492412676
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M20
Lungime	60 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat termic
Filete	Filet metric

Info

Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating. After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized). oversized

Standarde

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	60
P	2.5
s	30

Desen tehnic

