

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 10.9 M14X140

Cod Articol	04100.140.140
Marcă	-
UBB	952351335502
UNSPSC	31161620
EAN	8715492114884
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M14
Lungime	140 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standarde

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	140
P	2
s	22

Desen tehnic

