

## Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M6X60

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 04105.060.060        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 500575130173         |
| UNSPSC      | 31161620             |
| EAN         | 8715494313964        |
| PKG. of 200 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Diameter            | M6                                                                  |
| Lungime             | 60 mm                                                               |
| Clasă               | 10.9                                                                |
| Tip antrenare       | Hexagon                                                             |
| Forma de cap        | Cap hexagonal                                                       |
| Material            | Oțel                                                                |
| Direcție filet      | Dreapta                                                             |
| Tratament suprafață | Zincare cu fulgi - ISO 10683                                        |
| Filete              | Filet metric                                                        |
| Info                | A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement. |

### Standarde

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1555       |
| ISO  | 4014       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-112    |
| DIN  | 931        |

### Specificatii tehnice

|                           |    |
|---------------------------|----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 24 |
| b (min.): L≤125mm         | 18 |
| d-D                       | M6 |
| k                         | 4  |
| L (mm)                    | 60 |
| P                         | 1  |
| s                         | 10 |

### Desen tehnic

