

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 12.9 M12X100

Cod Articol	04108.120.100
Marcă	-
UBB	955351409581
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849754
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	100 mm
Clasă	12.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	100
P	1.75
s	19

Desen tehnic

