

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat metric extra- fin DIN 960 Oțel Simplu 10.9 M22X1,50X80



Cod Articol	04161.220.080
Marcă	-
UBB	500644712746
UNSPSC	31161620
EAN	8717077019829
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M22
Lungime	80 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric extrafin

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standarde

NEN	1555
DIN	960
ISO	8765
NF	E25-152

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	80
P	1.5

Desen tehnic



