



Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M5X210

Cod Articol	07000.050.210
Marcă	-
UBB	500645036210
UNSPSC	31161605
EAN	8717077053267
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	210 mm
Clasă	12.9
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Info

Atenție:
electro galvanizarea
acestor produse
poate cauza
fragilizarea la
hidrogen.

Standarde

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125

Specificatii tehnice

b	22
d-D	M5
dk (max.)	8.5
Filet complet L ≤	25
k (max.)	5
L (mm)	210
P	0.8
s	4

Desen tehnic

