



Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M12X170

Cod Articol	07000.120.170
Marcă	-
UBB	953351175609
UNSPSC	31161605
EAN	8715492045799
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	170 mm
Clasă	12.9
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Info
Atenție:
electro galvanizarea
acestor produse
poate cauza
fragilizarea la
hidrogen.

Standarde

NEN	1241
DIN	912
ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125

Specificatii tehnice

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Filet complet L ≤	50
k (max.)	12
L (mm)	170
P	1.75

Desen tehnic



