



Șuruburi inbus ISO4762 zincate ISO 4762 Oțel Zincat 10.9 M3X30

Cod Articol	07027.030.030
Marcă	-
UBB	500650814949
UNSPSC	31162400
EAN	8717077295957
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	30 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	912
BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M

Specificatii tehnice

b	18
d-D	M3
dk (max.)	5.5
Filet complet $L \leq$	20
k (max.)	3
L (mm)	30
s	2.5

Desen tehnic

