



Șuruburi inbus ISO4762 zincate ISO 4762 Oțel Zincat 10.9 M5X140

Cod Articol	07027.050.140
Marcă	-
UBB	500650819328
UNSPSC	31162400
EAN	8717077296398
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	140 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	912
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125

Specificatii tehnice

b	22
d-D	M5
dk (max.)	8.5
Filet complet L ≤	25
k (max.)	5
L (mm)	140
s	4

Desen tehnic

