



Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.8 M14X220

Cod Articol	07060.140.220
Marcă	-
UBB	500644786005
UNSPSC	31161605
EAN	8717077027152
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M14
Lungime	220 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	4762
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
NEN	1241
NF	E25-125

Specificatii tehnice

b	40
d-D	M14
dk (max.)	21
Filet complet L ≤	55
k (max.)	14
L (mm)	220
P	2
s	12

Desen tehnic

