



Șurub cu cap cilindric redus și locaș hexagonal DIN 7984 Oțel Zincat 08.8 M5X10

Cod Articol	07090.050.010
Marcă	-
UBB	950351432964
UNSPSC	31161605
EAN	8715492062949
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	10 mm
Clasă	08.8
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap cilindric plat
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Info

Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă. Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăți este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 și 10.9 → 010.9 și 12.9 → 012.9. Pentru organe

Standarde

DIN	7984
-----	------

de asamblare de oțel
inoxidabil se indică
prin marcarea doar
a gradului oțelului
fără a include și
clasa de proprietăți
70 (ex. A2-70 →
A2). Fostele și
actualele indicații pot
să se regăsească
în paralel pentru o
perioadă.

Specificatii tehnice

b (min.)	16
d-D	M5
dk	8.5
Filet complet L ≤	25
k	3.5
L (mm)	10
P	0.8
s	3

Desen tehnic

