



## Oțel Simplu 100 M10X25

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 07095.100.025        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 952351498797         |
| UNSPSC      | 31161605             |
| EAN         | 8715492063779        |
| PKG. of 200 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diameter            | M10                                                                                                |
| Lungime             | 25 mm                                                                                              |
| Clasă               | 100                                                                                                |
| Tip antrenare       | Locaș hexagonal                                                                                    |
| Forma de cap        | Cap cilindric                                                                                      |
| Material            | Oțel                                                                                               |
| Direcție filet      | Dreapta                                                                                            |
| Tratament suprafață | Simplu                                                                                             |
| Filete              | Filet metric                                                                                       |
| Info                | Atenție:<br>electro galvanizarea<br>acestor produse<br>poate cauza<br>fragilizarea la<br>hidrogen. |

### Standarde

### Specificatii tehnice

|                   |      |
|-------------------|------|
| b                 | 32   |
| d-D               | M10  |
| dc (max.)         | 19.5 |
| Filet complet L ≤ | 35   |
| k (max.)          | 10   |
| L (mm)            | 25   |
| P                 | 1.5  |
| s                 | 8    |

### Desen tehnic

