



Șurub cu cap cilindric redus și locaș hexagonal DIN 7984 Oțel Simplu 010.9 M10X35

Cod Articol	07105.100.035
Marcă	-
UBB	953351830914
UNSPSC	31161605
EAN	8715492064240
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	35 mm
Clasă	010.9
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap cilindric plat
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Info

Atenție:
electro galvanizarea
acestor produse
poate cauza
fragilizarea la
hidrogen. Datorită
geometriei
nefavorabile a
capului aceste
organe de
asamblare au
o capacitate de
sarcină redusă. Când
organe de
asamblare (ex.
8.8 / 10.9 / 12.9) cu
capacitate redusă
de sarcină trebuie
să fie marcate,
simbolul de marcare

Standarde

DIN	7984
-----	------

al clasei de proprietăți este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 și 10.9 → 010.9 și 12.9 → 012.9. Pentru organe de asamblare de oțel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oțelului fără a include și clasa de proprietăți 70 (ex. A2-70 → A2). Fostele și actualele indicații pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Specificatii tehnice

b (min.)	26
d-D	M10
dk	16
Filet complet L ≤	35
k	6
L (mm)	35
P	1.5
s	7

Desen tehnic

