



## Șuruburi inbus filet UNC seria 1936 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Simplu 7/16X2.1/2

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 07210.111.063        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 952351009636         |
| UNSPSC      | 31161605             |
| EAN         | 8715492078469        |
| PKG. of 50  | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Diameter            | 7/16 Inch               |
| Lungime             | 2.1/2 Inch              |
| Tip antrenare       | Locaș hexagonal         |
| Forma de cap        | Cap cilindric           |
| Material            | Alloy steel             |
| Material tehnic     | ASTM A574               |
| Direcție filet      | Dreapta                 |
| Tratament suprafață | Simplu                  |
| Filete              | Unified National Coarse |

Info

Marcaje conform cu ASTM A574 doar cu marcajul de identificare al producătorului. Atenție: Deoarece clasa de toleranță a filetelor pentru dimensiuni până la și incluzând 1 inch este 3A, eletro galvanizarea acestor produse poate cauza probleme de potrivire. Atenție: Acoperirea electrolitică a acestor produse poate

### Standarde

ASME B18.3

cauza fragilizare de  
hidrogen.

# FABORY

## Specificatii tehnice

|                |        |
|----------------|--------|
| A              | 0.625  |
| H              | 0.438  |
| J              | 0.3125 |
| LT (min.)      | 1.38   |
| Filete pe inch | 14     |

## Desen tehnic

