



Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal ISO 10642 Oțel Simplu 010.9 M3X40

Cod Articol	07400.030.040
Marcă	-
UBB	950351949272
UNSPSC	31161518
EAN	8715492082435
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	40 mm
Clasă	010.9
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Info

Atenție:
electro galvanizarea
acestor produse
poate cauza
fragilizarea la
hidrogen. Toate
dimensiunile
sunt valorile de
ghidaj și pot varia
în funcție de
producător. Datorită
geometriei
nefavorabile a
capului, aceste
organe de
asamblare au
o capacitate de
sarcină redusă. Când
organe de
asamblare de oțel

Standarde

DIN	≈7991
ISO	10642

(ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa de proprietăți este precedat de cifra '0'. Deci 8.8 → 08.8 și 10.9 → 010.9 și 12.9 → 012.9. Pentru organe de asamblare de oțel inoxidabil acest lucru este indicat prin marcarea doar a gradului oțelului exceptând clasa de proprietăți 70 (ex. A2-70 → A2). Actualele și precedentele marcaje pot apărea în paralel.

Specificatii tehnice

b (min.)	18
d-D	M3
dk (max.)	5.81
Filet complet L ≤	25
k (max.)	1.86
L (mm)	40
P	0.5
s	2
α	90

Desen tehnic

