



Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal ISO 10642 Oțel Zincat 010.9 M12X50

Cod Articol	07405.120.050
Marcă	-
UBB	500648966116
UNSPSC	31161518
EAN	8717077240742
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	50 mm
Clasă	010.9
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Info

Atenție:
electro galvanizarea
acestor produse
poate cauza
fragilizarea la
hidrogen. Toate
dimensiunile
sunt valorile de
ghidaj și pot varia
în funcție de
producător. Datorită
geometriei
nefavorabile a
capului, aceste
organe de
asamblare au
o capacitate de
sarcină redusă. Când
organe de
asamblare de oțel

Standarde

DIN	≈7991
ISO	10642

(ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa de proprietăți este precedat de cifra '0'. Deci 8.8 → 08.8 și 10.9 → 010.9 și 12.9 → 012.9. Pentru organe de asamblare de oțel inoxidabil acest lucru este indicat prin marcarea doar a gradului oțelului exceptând clasa de proprietăți 70 (ex. A2-70 → A2). Actualele și precedentele marcaje pot apărea în paralel.

Specificatii tehnice

b (min.)	36
d-D	M12
dk (max.)	24.81
Filet complet L ≤	60
k (max.)	7.44
L (mm)	50
P	1.75
s	8
α	90

Desen tehnic

