



Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal ISO 10642 O#el Zincat 010.9 M20X80

Cod Articol	07405.200.080
Marcă	-
UBB	500648968500
UNSPSC	31161518
EAN	8717077240988
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M20
Lungime (L) (mm)	80

Standarde

DIN	≈7991
ISO	10642

Remarci	Toate dimensiunile sunt valorile de ghidaj și pot varia în funcție de producător. Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă. Când organe de asamblare de oțel (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa de proprietăți este precedat de cifra '0'. Deci 8.8 → 08.8 și 10.9 → 010.9 și 12.9 → 012.9. Pentru organe de asamblare de oțel inoxidabil acest lucru este indicat prin marcarea
---------	---

doar a gradului
oțelului exceptând
clasa de proprietăți
70 (ex. A2-70 →
A2). Actualele
și precedentele
marcaje pot apărea
în paralel.

Clasă	010.9
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap înecat
Material (lung)	O#el
Direc#ie filet	Dreapta
Tratament al suprafeței	Zincat

Filete Filet metric

Info Aten#ie:
electro galvanizarea
acestor produse
poate cauza
fragilizarea la
hidrogen.

Specificatii tehnice

b (min.)	60
d_k (max.)	36.75
Filet complet $L \leq$	90
k (max.)	10.16
P	2.50
s	12
α	90°

Desen tehnic

