



Șurub cu cap înecat și locaș hexalobular ISO ≈10642 Oțel Zincat 08.8 M6X10

Cod Articol	07450.060.010
Marcă	-
UBB	954351376411
UNSPSC	31161518
EAN	8715492150882
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	10 mm
Clasă	08.8
Tip antrenare	Hexalobular
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Info

Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă. Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăți este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 și 10.9 → 010.9 și 12.9 → 012.9. Pentru organe

Standarde

ISO	≈10642
DIN	≈7991

de asamblare de oțel
inoxidabil se indică
prin marcarea doar
a gradului oțelului
fără a include și
clasa de proprietăți
70 (ex. A2-70 →
A2). Fostele și
actualele indicații pot
să se regăsească
în paralel pentru o
perioadă.

Specificatii tehnice

b (min.)	18
d-D	M6
dk	12
k (max.)	3.3
L (mm)	10
P	1
Locaș	30
α	90

Desen tehnic

