



Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal ISO 10642 Oțel Zincat 8.8 M16X120

Cod Articol	07470.160.120
Marcă	-
UBB	500621752087
UNSPSC	31161518
EAN	8715494507479
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	120 mm
Clasă	08.8
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Info

Toate dimensiunile sunt valorile de ghidaj și pot varia în funcție de producător. Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă. Când organe de asamblare de oțel (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa

Standarde

DIN	≈7991
ISO	10642

de proprietăți este precedat de cifra '0'. Deci 8.8 → 08.8 și 10.9 → 010.9 și 12.9 → 012.9. Pentru organe de asamblare de oțel inoxidabil acest lucru este indicat prin marcarea doar a gradului oțelului exceptând clasa de proprietăți 70 (ex. A2-70 → A2). Actualele și precedentele marcaje pot apărea în paralel.

Specificatii tehnice

b (min.)	48
d-D	M16
dk (max.)	30.61
Filet complet L ≤	70
k (max.)	8.8
L (mm)	120
P	2
s	10
α	90

Desen tehnic

