



Știft filetat cu locaș hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel Zincat 45H M4X5

Cod Articol	07801.040.005
Marcă	-
UBB	500647986768
UNSPSC	31161518
EAN	8717077286818
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	5 mm
Clasă	45H
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Vârful știftului	Cone
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Info

Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Standarde

ASME	B18.3.6M
DIN	914
ISO	4027
NF	E27-181
NEN	2342
BS	4168-3

Specificatii tehnice

d-D	M4
L (mm)	5
P	0.7
s	2
t (min.)	1.5

Desen tehnic

