



Știft filetat cu locaș hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel Zincat 45H M4X8

Cod Articol	07801.040.008
Marcă	-
UBB	500647986925
UNSPSC	31161518
EAN	8717077286832
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	8 mm
Clasă	45H
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Vârful știftului	Cone
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Info

Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Standarde

DIN	914
ISO	4027
ASME	B18.3.6M
NEN	2342
BS	4168-3
NF	E27-181

Specificatii tehnice

d-D	M4
L (mm)	8
P	0.7
s	2
t (min.)	1.5

Desen tehnic

