



**Știft filetat cu locaș
hexagonal și vârf concav
DIN 916 Oțel Zincat, pasivat
galben 45H M6X16**

Cod Articol	07930.060.016
Marcă	-
UBB	950351528340
UNSPSC	31161518
EAN	8715492167132
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	16 mm
Clasă	45H
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Vârful știftului	Cup
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Info

Atenție:
electro galvanizarea
acestor produse
poate cauza
fragilizarea la
hidrogen. Aceste
șuruburi fără cap
sunt concepute
pentru sarcini sub
presiune și nu sunt
potrivite pentru
sarcini de tracțiune
sau forfecare.

Standarde

NF	E27-183
ISO	4029
NEN	2343
DIN	916
ASME	B18.3.6M
BS	4168-5

Specificatii tehnice

d-D	M6
-----	----

Desen tehnic

dv	3
L (mm)	16
P	1
s	3
t (min.)	2

