



Șurub cu cap hexagonal cu piuliță hexagonală DIN 601/555 Oțel Simplu 4.6 M20X100

Cod Articol	08000.200.100
Marcă	-
UBB	500648022217
UNSPSC	31161620
EAN	8717077273702
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M20
Lungime	100 mm
Clasă	4.6
Tip antrenare	Hexagon
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.

Standarde

ISO	≈4016/4033
DIN	601/555
NEN	102/697
NF	E25-115-1/E25-402

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	100
m	16
P	2.5
s	30

Desen tehnic

