



Șurub cu cap rotund și cu piuliță hexagonală DIN 607/555 Oțel Simplu 4.6 M12X35

Cod Articol	08007.120.035
Marcă	-
UBB	500650905523
UNSPSC	31162400
EAN	8717077305021
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	35 mm
Clasă	4.6
Forma de cap	Cup head
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.

Standarde

DIN	607/555
-----	---------

Specificatii tehnice

b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	24.65
g (max.)	3.6
k (max.)	9.65
L (mm)	35
m (js15)	10
P	1.75
s	19

Desen tehnic

