



Hexagon head bolt for pressure vessels ISO 4014 O#el (AD-W7) Zincat 5.6 M16X130

Cod Articol	08751.160.130
Marcă	-
UBB	500648338613
UNSPSC	31161620
EAN	8717077243781
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M16
Lungime (L) (mm)	130
Clasă	5.6
Tip antrenare	Hexagonal
Informații suplimentare	pentru vase de presiune
Forma de cap	Cap hexagonal
Material (lung)	O#el (AD-W7)
Direc#ie filet	Dreapta
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Info	Caracteristici specifice ale organelor de asamblare pentru vase de presiune: Sunt realizate pentru a fi folosite la vase de presiune, aplica#ii cu aburi, echipamente #i conexiuni cu flan#e industriale la temperaturi de la -10°C până la +300°C. Sunt
------	--

conforme cu
AD2000-W7,
TRD106 #i DIN
267-13 Producătorii
inclu#i în VdTÜV-
Merkblatt 1253/4
au dreptul de a
înlocui certificatele
EN 10204 3.1 cu
marcarea organelor
de asamblare cu
clasa de proprietă#i
#i marcajul
producătorului.
Această
recunoa#tere este
acceptată #i de către
Lloyd's Register
Energy.

Specificatii tehnice

b (min.): 125mm<L≤200mm	44
b (min.): L>200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
k	10
P	2
s	24

Desen tehnic

