



Piuliță hexagonală cu flanșă DIN 6923 Oțel Zincat 8 M12

Cod Articol	11590.120.001
Marcă	-
UBB	950355525797
UNSPSC	31161727
EAN	8715492573599
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Clasă	8
Tip antrenare	Hexagon
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Info

Caracteristici speciale ale piulițelor hexagonale cu flanșă: Flanșa permite ca forțele acumulate să acționeze pe o suprafață mai mare, generând astfel o presiune de suprafață mai mică. Orificiile mari (supradimensionate) sau orificiile utilitare pot fi acoperite de această flanșă. O șaibă nu mai este necesară.

Standarde

DIN	6923
ISO	4161
NF	E25-406

d-D	M12
dc (max.)	26
m (max.)	12
P	1.75
s	18

