



Șurub randalinat tip subțire DIN 653 Oțel Simplu M4X30

Cod Articol	16659.040.030
Marcă	-
UBB	500649315669
UNSPSC	31161500
EAN	8717077262195
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	30 mm
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	653
-----	-----

Specificatii tehnice

d-D	M4
dk	16
e	3
Filet complet $L \leq$	16
k	3.5
L (mm)	30
P	0.7

Desen tehnic

