

Știfturi filetate ISO2342 locaș crestat parțial filetate ISO 2342 Oțel Simplu 14H M4X10



Cod Articol	20055.040.010
Marcă	-
UBB	500651013186
UNSPSC	31162400
EAN	8717077315839
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	10 mm
Clasă	14H
Tip antrenare	Crestat
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Vârful știftului	Chamfered
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	2342
-----	------

Specificatii tehnice

b	4.8
d-D	M4
ds	4
L (mm)	10
n	0.6

Desen tehnic

