



## Tijă filetată DIN 976-1A Oțel Zincat 10.9 1 metru M20

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 20135.200.001        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 500648374097         |
| UNSPSC      | 31161618             |
| EAN         | 8717077217935        |
| PKG. of 5   | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diameter            | M20                                                                                                       |
| Lungime             | 1000 mm                                                                                                   |
| Clasă               | 10.9                                                                                                      |
| Material            | Oțel                                                                                                      |
| Direcție filet      | Dreapta                                                                                                   |
| Tratament suprafață | Zincat                                                                                                    |
| Filete              | Filet metric                                                                                              |
| Info                | Atenție:<br>electro galvanizarea<br>acestor produse<br>poate cauza<br>fragilizarea la<br>hidrogen.1 metru |

### Standarde

|     |         |
|-----|---------|
| NF  | E25-136 |
| DIN | 976-1A  |

### Specificatii tehnice

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M20  |
| L (mm) | 1000 |
| P      | 2.5  |

### Desen tehnic

