



Prezon $\approx 1,25d$ DIN 939 Oțel Simplu 10.9 M16X190

Cod Articol	21525.160.190
Marcă	-
UBB	500648198298
UNSPSC	31161610
EAN	8717077218765
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	190 mm
Clasă	10.9
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Info

ATENȚIE: la comandarea prezoanelor conforme DIN diametrul $d \times$ lungimea efectivă L trebuie menționate cum ar fi M10 x 65 - DIN 938 unde $L = 65$ mm este lungimea utilă și $b_1 = 12$ mm este capătul metalic. Lungimea totală este $65 + 12 = 77$ mm. Lungimea filetului pe partea piuliței este $b_2 = 26$ mm. Capătul înșurubabil al prezonului a fost realizat cu o toleranță Sk6, conform DIN 13-51, însemnând fixare solidă și

Standarde

DIN	939
NF	E25-135

previne desfacerea
prezoanelor la
dezasamblare. Prezoanele
conforme DIN 938
cu un capăt metalic
 $\approx 1,25d$ au multe
aplicații, printre care
în fontă.

Specificatii tehnice

b: $L \leq 125\text{mm}$	38
b: $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	44
$b_m \approx 1,25d$	20
$b = L - (x + 3)$ up to $L \leq$	45
d-D	M16
L (mm)	190
P	2
x	5

Desen tehnic

