



Prezon $\approx 1d$ DIN 938 Oțel Simplu 5.8 M16X100

Cod Articol	21550.160.100
Marcă	-
UBB	500648222379
UNSPSC	31161610
EAN	8717077221178
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	100 mm
Clasă	5.8
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Info

ATENȚIE: la comandarea prezoanelor conforme DIN diametrul $d \times$ lungimea efectivă L trebuie menționate cum ar fi M10 x 70 - DIN 938 unde $L = 70$ mm este lungimea utilă și $b_1 = 10$ mm este capătul metalic. Lungimea totală este $70 + 10 = 80$ mm. Lungimea filetului pe partea piuliței este $b_2 = 26$ mm. Capătul înșurubabil al prezonului a fost realizat cu o toleranță Sk6, conformă DIN 13-51, însemnând fixare solidă și

Standarde

NF	E25-135
DIN	938

FABORY

previne desfacerea
prezoanelor la
dezasamblare. Prezoanele
conforme DIN 938
cu un capăt metalic $\approx$
1d au multe aplicații,
printre care în oțel.

Specificatii tehnice

b	38
$b_m \approx 1d$	16
$b = L - (x + 3)$ up to $L \leq$	45
d-D	M16
L (mm)	100
P	2
x	5

Desen tehnic

