



Prezon cu 2 piulițe pentru flanșe BS ≈4882 Oțel ASTM A193M - ASTM A194M Simplu Gr.B7 - Gr.2H M33X230

Cod Articol	22060.330.230
Marcă	-
UBB	500578859513
UNSPSC	31161619
EAN	8715494409612
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M33
Lungime	230 mm
Clasă	Gr.B7 - Gr.2H
Tip antrenare	Hexagon
Material	Oțel
Material tehnic	ASTM A193M - ASTM A194M
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric
Info	Înălțimea piuliței "M" nu este conformă cu BS 4882.L este lungimea efectivă a bolțului incluzând capetele teșite.

Standarde

ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Specificatii tehnice

B	50
d-D	M33
L (mm)	230
M	33
P	3.5

Desen tehnic

