

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel 25CrMo4+QT (1.7218) Zincat pentru vase de presiune M24X110

Cod Articol	23035.240.110
Marcă	-
UBB	500648415759
UNSPSC	31161620
EAN	8717077248984
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M24
Lungime	110 mm
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Material tehnic	25CrMo4+QT (1.7218)
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Info
Approved for use in accordance with the PED (Pressure Equipment Directive). Certificate EN 10204 3.1 available on request against a charge for pressure vessels

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Specificatii tehnice

d-D	M24
k	15
L (mm)	110

Desen tehnic

P	3
S	36

