

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel 25CrMo4+QT (1.7218) Zincat pentru vase de presiune M24X160

Cod Articol	23035.240.160
Marcă	-
UBB	500648416179
UNSPSC	31161620
EAN	8717077249028
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M24
Lungime	160 mm
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Material tehnic	25CrMo4+QT (1.7218)
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Info
Approved for use in accordance with the PED (Pressure Equipment Directive). Certificate EN 10204 3.1 available on request against a charge for pressure vessels

Standarde

ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Specificatii tehnice

d-D	M24
k	15
L (mm)	160

Desen tehnic

P

3

S

36

