



#urub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 O#el 25CrMo4+QT (1.7218) Zincat pentru vase de presiune M27X70

Cod Articol	23035.270.070
Marcă	-
UBB	500648416666
UNSPSC	31161620
EAN	8717077249073
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M27
Lungime (L) (mm)	70
Tip antrenare	Hexagonal
Informații suplimentare	pentru vase de presiune
Forma de cap	Cap hexagonal
Material (lung)	O#el
Material tehnic	25CrMo4+QT (1.7218)
Direc#ie filet	Dreapta
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric
Info	Aprobat pentru utilizarea în conformitate cu Directiva privind Echipamentele sub Presiune (PED). Certificat EN 10204 3.1 disponibil la cerere contra cost.

Standarde

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Specificatii tehnice

k	17
---	----

Desen tehnic

P

3

S

41

UP COURSE.

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

