



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M2X10

Cod Articol	24520.020.010
Marcă	-
UBB	950353111418
UNSPSC	31161504
EAN	8715492629692
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2
Lungime	10 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	84
NF	≈E25-127
ISO	≈1207
NEN	≈1602

Specificatii tehnice

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	3.8
Filet complet L ≤	30
k (max.)	1.3
L (mm)	10
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Desen tehnic