



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M3,5X18

Cod Articol	24520.035.018
Marcă	-
UBB	500645192542
UNSPSC	31161504
EAN	8717077069886
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3.5
Lungime	18 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
ISO	≈1207
BS	≈4183
DIN	84
NEN	≈1602

Specificatii tehnice

d-D	M3.5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	6
Filet complet L ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	18
n	1
P	0.6
t (min.)	1

Desen tehnic